


This document must not be communicated or
copied completely or in part without our permission.
Any infringement will lead to legal proceedings.
FLIR SYSTEMS AB

Denna handling får ej delges annan, kopieras i
sin helhet eller delar utan vårt medgivande.
Överträdelse härav beivras med stöd av gällande lag.
FLIR SYSTEMS AB



Konstr/Drawn C. HARJU		Datum/Date 2014-05-16	Kontr/Check MEER	Material -	
Ändrad av/Modified by M. MOOIJ		Ändrad/Modified 2014-06-27	Ytjämnhet/Roughness Ra µm	Ytbehandling/Surface treatment	
Där ej annat anges/Unless otherwise stated Gen tol ISO 2768-mK Utdrag ur/Excerpt from ISO 2768-m		Benämning/Denomination G300pt basic dimensions		Skala/Scale 1:5	Blad/Sheet 1(1)
0,5-6 ±0,1 Hålkälsradier (6)-30 ±0,2 Fillet radii (30)-120 ±0,3 (120)-400 ±0,5 Kanter brutna (400)-1000 ±0,8 Edges broken				ArtNo.	Size A3
				Ritn nr/Drawing No T128314	Rev A